

■ トリプルセンス

特徴

- 年齢を入力することで、その年齢別（5歳ごと）の平均データと比較した現在の肌の状態を判定します。
- 水分、油分、弾力センサーを一体化、1台で肌の油水分バランスと同時に弾力も測定できます。
- 測定結果をもとにして水分、油分、弾力、3つのバランスがひと目でわかるインジケータ表示と0～99の測定値を「H（high）：良好」「M（medium）：平均的」「L（low）：不調」の3段階で表示。
- N（ノーマル）、O（オイリー）、D（ドライ）、OD（オイリードライ）、肌の基本となる肌タイプがひと目でわかります。
- コードレスタイプなので取り回しが大変便利で、場所も選びません。
- 測定したデータを瞬時にパソコンに取り込むことのできるUSBコネクタに対応した専用置台「USBステーション」をオプションで用意、大切なデータを保存することができます。





* 用途

- 肌の水分/油分/弾力測定・カウンセリング

* 測定結果

- 肌の水分/油分/弾力測定・カウンセリング



- Normal** 理想的な状態です。水分も皮脂も適正に保たれている肌です。
- Oily** ベタつきやすい状態です。皮脂分泌の活発な肌です。
- Dry** カサつきやすい状態です。水分も皮脂も不足しがちな肌です。
- OilyDry** 部分的にO肌とD肌を両方持ちあわせた状態です。乾燥と、脂浮きがある肌です。


* オプション

- [Dual Sensor デュアルセンサー](#)

* 仕様

測定方式	測定：油分>光学式 水分>静電容量式 弾力>超音波振動式
表示方法	油分・水分・弾力：2桁99段階表示
電源	単4型乾電池2本（アルカリ乾電池推奨）
消費電力	25mA
重量	約115g（乾電池無し）

* 外観図



■ USBステーション (ViewerソフトCD-ROM付き) (別売り)

トリプルセンス・デュアルセンサーのデータをUSBにてパソコンに取り込むことができます。



* 用途

- 肌の水分/油分/弾力測定・カウンセリング

* 対応OS

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

* オプション

- [Triple Sense トリプルセンス](#)
- [Dual Sensor デュアルセンサー](#)

※掲載されている製品の仕様、デザイン、価格等については予告なく変更することがございます。